

LED142

ハンドライト


- コンパクトLEDライトに求められているすべてをクリアー
- 数々の場所・環境下でパフォーマンスを発揮
- 大光量はもちろん5400mAhバッテリーで長時間点灯
- 色温度変換・調光に加え残量表示で安心

【事例】




Shinyu
OSAKA JAPAN

■各部名称■



①	LEDパネル
②	ブラケット
③	マグネット
④	ネジメス1/4"
⑤	フック
⑥	パワースイッチ/調光ボタン
⑦	色温度変換ボタン(4段階)
⑧	レッドランプボタン(点灯/点滅)
⑨	充電コネクタ
⑩	充電/残量表示ランプ
⑪	非常用レッドランプ
⑫	USB-USB-Cコード
⑬	シューコネクタ
⑭	グリップスタンド

■使用方法■ (充電をする) USB-C



- ⑨充電コネクタのゴムカバーを開けます
- ⑨充電コネクタのUSB-C端子に付属コードのUSB-Cプラグを差し込みます
- 付属コードのUSBプラグをUSB電源アダプターに差し込み電源を供給します
- 充電中は⑩充電表示ランプが点滅します
4個のランプすべて点灯すると満充電になります0から満充電になるまで約6.5時間です

注) 途中での継ぎ足し充電ができません

注) 充電しながらの点灯もできます

※ブランドのない類似品にご注意ください

商品構成

複数の固定方法



①	LEDライト本体
②	USB C Type充電コード
③	シューコネクタ
④	グリップスタンド



①	メタルフック
②	ネジメス1/4"
③	マグネット型
④	回転ブラケット

電源 (バッテリー)	内蔵リチウムバッテリー 5400mAh	点灯時間	最大照度時 約4時間
最大出力	約28W	残量表示	4段階表示
光源	LED136Pcs+6Pcs (警告灯)	充電方法	USB TYPE C 5V
演色性	約Ra95	充電時間	USB 5V-2A時 約6.5時間
色温度	約2700~5500K 4段階	発光面	約80×80mm
光束	約4375lm	本体取付	ネジ・フック・ マグネット
調光範囲	約25~100% 4段階	本体寸法	約110×45×112mm
照度	中心約800Lx/1m	本体重量	約385g
警告灯	赤色点灯・ 点滅警告灯	付属品	電源コード(USB/C) シューコネクタ・ グリップスタンド

■使用上の注意■

- LEDライト本体の動作部分に必要な以上の力をかけないでください。破壊の原因になります。
- このライトの光源はLEDを搭載しています。人や動物に近距離で目に向けると大変危険です。絶対にしないでください。
- 電池容量が少なくなると調光が動かない状態になることがあります。故障ではありません。
- 分解・改造は絶対にしないでください。
- スイッチの切り忘れに注意してください。
- 商品の仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

色温度・光束・点灯時間測定

色温度	光束 点灯時間	1段階/ルーメン	2段階/ルーメン	3段階/ルーメン	4段階/ルーメン
5500K		175lm/475分	500lm/450分	1695lm/385分	3480lm/280分
4300K		124lm/480分	530lm/445分	2140lm/360分	4375lm/240分
3800K		100lm/487分	400lm/460分	1875lm/377分	3728lm/275分
2700K		135lm/485分	388lm/467分	1320lm/405分	2590lm/330分

注) LED素子にはバラツキがあるため色色・明るさ・配光・点灯時間が異なる場合があります

注) 使用環境により点灯時間が変わります。早めの充電をお願いいたします

注) 正確な色温度が必要な場合はカラーメーターをご使用ください

注) 本機は生活防水IP65で水中ライトではありません

Shinyu 進勇商事株式会社

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3丁目16-3
 TEL (06) 6886-1722 (代表)
 FAX (06) 6886-1723
 TEL (06) 6886-1724 (商品センター)
 URL <http://www.shinyusan.com/>
 E-MAIL: s-mail@shinyusan.com
 携帯 URL <http://www.shinyusan.com/m/>

